



LAVAGE FOUR À VAPEUR

Autonettoyant four à vapeur

Formule concentrée, liquide rouge
Élimine et dissout les graisses
Respect des matériels



> Utilisation

Liquide alcalin de couleur rouge pour le nettoyage des fours en cuisines industrielles.

> Mode d'emploi

Chauffer préalablement le four pour dissoudre les graisses.
Injecter le liquide lavage rouge pour le lavage autonettoyant puis injecter le liquide bleu destiné au rinçage.
Se référer aux instructions du constructeur de la machine.

> Composition

- Agents de surface non ioniques.
- EDTA et sels.

Biodégradabilité ultime des agents de surface selon le règlement (CE) n° 648/2004 et ses modifications. Fiche de données de sécurité, conforme au règlement REACH (CE) n° 453/2010 mise à disposition. Formule déposée au centre antipoison N° ORFILA : +33 (0)1 45 42 59 59.

> Caractéristiques

- Aspect : Liquide.
- Couleur : Rouge.
- Odeur : Caractéristique.
- pH pur : 13,5.
- Densité : 1,05 kg/L.
- Solubilité : Totale à l'eau.

Conforme à la législation relative au nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation (arrêté du 08/09/1999 et ses modifications).

> Précautions d'emploi

Danger. Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. En cas de contact avec la peau ou les cheveux, rincer/se doucher abondamment à l'eau claire. Consulter un médecin. Éliminer le contenu et les récipients conformément à la réglementation. Utilisation réservée aux professionnels.

> Logistique

Conditionnement	5 kg bidon
Colis	2 bidons
Colis dimensions extérieures (cm)	28 x 20 x 30 H
Poids brut	10,5 kg
Code produit	440000

Ces informations, données à titre indicatif, sont le reflet de nos meilleures connaissances. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité. Photos non contractuelles.